



Abb. 1: ALW-10-0030



Abb. 2: ALW-200-0010

Variabel oder stationär einsetzbares Absperromodul mit ausziehbarem und selbstaufrollendem Gurtband zur Leitung von Personenströmen oder zur temporären Abspernung bestimmter Bereich.

Diese kleine Wandmontage passt perfekt in jede Umgebung.

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Metall, schwarz oder verchromt
Gehäuse Höhe:	ca. 106 mm
Gehäuse Breite:	ca. 114 mm
Gehäuse Tiefe:	ca. 70 mm
Gewicht:	ca. 0.8 kg
Gurtbreite:	ca. 50 mm
Befestigung:	Verschraubung
max. Gurtlänge (unifarben)	3500 mm
max. Gurtlänge (diag. gestreift)	4000 mm




GEHÄUSEFARBE

Verschiedene Farben erhältlich.



GURTFARBE

Diverse Gurtfarben verfügbar, andere Farben oder individuelle Bedruckung auf Anfrage / per Digitaldruck möglich!



PRODUKTSICHERHEITSLATT

Produktname:	s. Produktdatenblatt
Artikelnummer:	s. Produktdatenblatt
Hersteller:	R. Scholz GmbH & Co. KG
Adresse:	Boschweg 34, 48351 Everswinkel
Telefonnummer:	+49 (0) 25 82 / 90 28 700
Elektronische Adresse:	info@rs-guidesystems.de

PRODUKTBESCHREIBUNG

Variabel oder stationär einsetzbares Absperrmodul mit ausziehbarem und selbstaufrollendem Gurtband.

VERWENDUNG

Zur temporären oder dauerhaften Absperrung bestimmter Bereiche bzw. Steuerung von Personenströmen

SICHERHEITSMFORMATIONEN

- Kein Spielzeug.
- Einsatz an geeigneten Untergründen (z. B. Wand, Pfeiler, Pfosten) für eine gesicherte Nutzung.
- Gurtband nicht über die maximale Länge ausziehen.
- Nach Auszug des Gurtbands auf die gewünschte Länge auf sachgemäße Befestigung des Gurtendstücks an geeignetem Gegenstück achten.
- Trotz Fliehkraftbremse und automatischem Rücklauf Gurtband stets bis zum vollständigen Einrollen von Hand zurückführen.
- Materialien: Kunststoff, Metall, (teilweise recycelt).

GEFAHRENHINWEISE

- Keine bekannten Gefahren bei bestimmungsgemäßem Einsatz und Verwendung.
- Unsachgemäßer Einsatz oder falsche Handhabung können zu Verletzungen des Bedieners oder im Umfeld führen.
- Gurteinheit nicht öffnen! Der Gurtaufrollmechanismus funktioniert über ein Federsystem mit extrem hoher Spannung und kann bei Öffnung unkontrolliert auseinanderspringen.
- Verschluckungsgefahr bei Kleinstteilen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor Einsatz auf Beschädigungen prüfen.
- Bei Beschädigung oder Abnutzung nicht mehr verwenden.
- Befestigen der Absperrung am gewählten Standort.
- Auszug und Befestigung des Gurtbands an geeignetem Gegenstück.

PFLEGEHINWEISE

- Im Bedarfsfall mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Nasses Gurtband vor dem Gurteinzug trocken lassen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Das Produkt sollte gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle entsorgt werden, die einzelnen Bestandteile sind getrennt recyclingfähig.

KONTAKTINFORMATIONEN

Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen das **RS-GUIDESYSTEMS**-Team gern zur Verfügung.